

20PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR**CC520**INDUSTRIAL STANDING CHAMBERS
CAMPANE INDUSTRIALI CARRELLATE
CAMPANAS INDUSTRIALES SOBERRUEDAS
MODÈLES SUR SOCLE INDUSTRIELS
INDUSTRIELLE STANDMODELLE**Machine dimensions**Dimensioni macchina
Dimensiones máquina
Dimensions de la machine
Maschinenabmessungen690 x 750 x
1150h mm**Weight**Peso
Peso
Poids
Gewicht100 kg^A | 119 kg^B**Voltage**Voltaggio
Voltaje
Tension
Spannung110 V-50/60 Hz^A
230 V-50/ 60 Hz^A
220 V-50/60 Hz 3ph^B
380 V-50/60 Hz 3ph^B**Consumption**Consumo
Consumo
Consumation
Leistung0,9^A | 1,6^B kW**Chamber dimensions**Dimensioni camera
Dimensiones cámara
Dimensions de la cuve
Kammergröße530 x 530 x
235h mm**Oil lubricated pump**Pompa a bagno d'olio
Bomba de baño de aceite
Pompe à bain d'huile
Ölvakuumpumpe25 m³/h Busch®^A
40 m³/h Becker®^B**Welding bar**Barra saldante
Barra de soldadura
Barre de soudure
Schweißbalken 520 mm ✓
 520/520 mm**Second welding bar (opt.)**Seconda barra saldante (opt.)
egunda barra de soldadura (opt.)
Deuxième barre de soudure (opt.)
Zweiter Schweißbalken (opt.)**R****Third welding bar (opt.)**Terza barra saldante (opt.)
Tercera barra de soldadura (opt.)
Troisième barre de soudure (opt.)
Dritter Schweißbalken (opt.)

✕

Cut-off seal bar (opt.)Barra taglio sfrido (opt.) ●
Barra con corte de bolsa (opt.)
Barre soudure coupure (opt.)
Schweißbalken mit Abschneider (opt.)**R****Double seal bar (opt.) ●**Barra doppia saldatura (opt.)
Barra doble soldadura (opt.)
Barre double soudure (opt.)
Doppelschweißbalken (opt.)**R****Protective atmosphere (opt.)**Atmosfera protettiva (opt.)
Atmosfera protegida (opt.)
Atmosphère modifiée (opt.)
Schutzatmosphäre (opt.)**R****Vacuum sensor ●**Sensore di vuoto
Sensor de vacío
Capteur de vide
Vakuumsensor

✓

Marinating function ●Funzione marinatura
Funcion de marinado
Fonction de marinade
Marinierfunktion

✓

Printer (opt.)Stampante (opt.)
Impresora (opt.)
Imprimante (opt.)
Drucker (opt.)**R****Soft air (opt.)****R****Vacuum in GN pans prearrangement**Predisposizione vuoto teglie GN
Predisposición vacío en bandejas GN
Prédisposition vide en bacs GN
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern

✓

Liquids inclined shelf (acc.)Piano inclinato per liquidi (acc.)
Estante inclinado para líquidos (acc.)
Plan incliné pour liquide (acc.)
Schräginlage für Flüssigkeiten (Zub.)**R****WiFi module for remote diagnostics**Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0
Módulo WiFi para diagnóstico a distancia
Module WiFi pour le diagnostic à distance
WiFi-Modul für die Ferndiagnose**R****R Prices available on request**● **Special voltage price on demand**● **Extra vacuum**● **Non-cumulative options**✓ **Standard**

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaje especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard